

sVelta®

High Medical Technologies

SveltaLift®

Ultrasons Focalisés de Haute Intensité



"Modèle Certifié CE Médical"

UN VÉRITABLE LIFTING SANS CHIRURGIE !

Nouveauté technologique ! Une des applications médico-esthétiques les plus efficaces pour le raffermisssement cutané, le **rajeunissement** et la **régénération naturelle** des tissus. Cet appareil **SVELTALIFT 3D HIFU** (Ultrasons Focalisés de Haute Intensité) répond aux attentes des patients qui souhaitent voir restaurer efficacement sans actions invasives un relâchement cutané, un double menton, atténuer les rides et ridules, redessiner l'ovale du visage, améliorer la texture et la densité cutanée et de traiter différentes zones du corps en utilisant le même procédé. Avec cette nouvelle génération **3D HIFU**, **SVELTALIFT** se distingue des autres appareils par sa capacité à réaliser **11 lignes de points thermiques** de stimulation en une impulsion contrairement à une unique ligne pour les appareils classiques. La capacité du **SVELTALIFT à traiter le visage** comme le corps induit un large choix de transducteurs adaptés à de nombreux traitements. **Le SVELTALIFT dispose de 8 transducteurs interchangeables**, avec une identification automatique, de différentes tailles et de différentes profondeurs de traitement.




“Modèle Certifié CE Médical”



11 lignes de points thermiques de stimulation en une impulsion
8 transducteurs interchangeables
Identification automatique
 Différentes tailles
 Différentes profondeurs de traitement.

Données techniques :

Ecran : 15 pouces tactile couleur
 Lignes : 1-11 ajustable
 Nombre de coups : 20000 shots/each cartridge
 Energie : 0.2-2J (0.1J/step)
 Longueur : 5.0-25mm (1mm/step)
 Espacement : 1.0-5.0mm (0.1mm/step)
 Cartridge : 8 cartouches optionnelles
 10MHz—1.5mm 7MHz—3.0mm/4.5mm 4MHz
 6.0mm/8.0mm/10mm/13mm/16mm



Application pour le Visage

Le SVELTALIFT 3D HIFU fonctionne pour le lifting du visage, le raffermisssement de la peau, les rides, les pores, la formation de lignes en V, la ligne de bijou, la joue...




Application pour le Corps

Contour complet du corps, de la poitrine du bras, de l'abdomen, du flan, de la cuisse, de la jambe et du dos.

svelta[®]
 High Medical Technologies

SDAF MEDICAL
 Impasse Les Hauts Guirans - 83210 Solliès -Toucas
 Tél. +33 6 69 13 42 29
 Courriel : christophe.dadillon@orange.fr
 Site internet / www.svelta-medical.fr



Spécificités Techniques

Modèle	3D HIFU (CE, ROSH, ISO)
Écran	15 Pouces écran tactile couleur
Lignes	1-1 Ajustable
Nombre de coups	20000 shots/each cartridge
Énergie	0.2-2J (0.1J/step)
Longueur	5.0-25 mm (1mm/step)
Éspacement	1.0-5.0 mm (01mm/step)
Cartridge	8 cartouches Optionnelles 10MHz - - 1.5 mm 7MHz - - 3.0 mm/4.5 mm 4MHz - - 6.0 mm / 8.0 mm / 10 mm / 13 mm / 16 mm